

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/2-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 2.1/2-16
GTIN	4062406054632
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámananyag: HSS  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 63,5 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 62 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	6
Magfurat Ø	62 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menet Ø	63,5 mm
Szár négyszög □	39 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Szerszámananyag	HSS

Forgácshornyok száma	6
Menetmélység	95,25 mm
Menet / coll	16
Menetfajta	UN
Menetméret	2.1/2-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró