

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M6X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M6X0,75
GTIN	4062406018566
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G

Túrési osztály	7GX
Túrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,75 mm
Menetmélység	15 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	5,25 mm
Menet Ø	6 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Menetfajta	M
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró