

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.1/2-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 3.1/2-10
GTIN	4062406056223
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 10

Menet Ø: 88,9 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 86,55 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	88,9 mm
Menet / coll	10
Forgácshoronyok száma	10
Menetemelkedés	2,54 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Menetmélység	133,35 mm
Magfurat Ø	86,55 mm
Teljes hossz L	160 mm

Szár négyszög □	39 mm
Vágóélek száma Z	10
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	3.1/2-10 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró