

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.3/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.3/16-16
GTIN	4062406055592
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 16
Menet Ø: 55,563 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 54,1 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	32 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet / coll	16
Magfurat Ø	54,1 mm
Menet Ø	55,563 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetmélység	83,34 mm
Vágóélek száma Z	6

Szár Ø D _s	40 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Forgácshornokok száma	6
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	2.3/16-16 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró