

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 3/8-24
GTIN	4062406036973
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 24  
Menet Ø: 9,525 mm  
Teljes hossz L: 100 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Szár négyszög □: 8 mm  
Magfurat Ø: 8,5 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	100 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	28,59 mm
Szár négyszög □	8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	1,058 mm

Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	24
Menet Ø	9,525 mm
Magfurat Ø	8,5 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	3/8-24 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró