

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 5/8-20
GTIN	4062406037277
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 15,88 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 14,67 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	14,67 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Menet Ø	15,88 mm
Menet / coll	20

Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	9 mm
Forgácsolószok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	47,64 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	5/8-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrés osztály	1B
Tűrés osztály	2B +0,10
Tűrés osztály	3B
Tűrés osztály	2B +0,20
Tűrés osztály	2B
Tűrés osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró