

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.10-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.10-24
GTIN	4062406034443
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 24

Menet Ø: 4,83 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 3,82 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	14,49 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	4,83 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,058 mm
Szár négyszög □	4,9 mm

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	3,82 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Menet / coll	24
Menetfajta	UNC
Menetméret	10-24 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró