

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 11/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 11/16-24
GTIN	4062406035099
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 17,462 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 16,6 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	16,6 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Menet Ø	17,462 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Menet / coll	24
Szár négyszög □	11 mm

Menetmélység	34,92 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UNEF
Menetméret	11/16-24 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró