

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/2-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.1/2-24
GTIN	4062406038144
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 24
Menet Ø: 38,1 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 32 mm
Szár négyszög □: 24 mm
Magfurat Ø: 37,3 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	32 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menet / coll	24
Menetemelkedés	1,058 mm
Menetmélység	76,2 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376

Magfurat Ø	37,3 mm
Szár négyszög □	24 mm
Forgácsolások száma	4
Menet Ø	38,1 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.1/2-24 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró