

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.7/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 2.7/16-16
GTIN	4062406053475
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 61,912 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 60,5 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Teljes hossz L	160 mm
Magfurat Ø	60,5 mm
Menet / coll	16
Szár négyszög □	39 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Forgácshornyok száma	6

Menet Ø	61,912 mm
Menetmélység	92,87 mm
Vágóélek száma Z	6
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	2.7/16-16 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró