

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.3/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.3/4-10
GTIN	4062406055912
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 10
Menet Ø: 69,85 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 67,5 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	8
Szerszámanyag	HSS
Magfurat Ø	67,5 mm
Forgácshornyok száma	8
Menetmélység	104,78 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Szár négyszög □	39 mm
Teljes hossz L	160 mm

Menetemelkedés	2,54 mm
Menet / coll	10
Menet Ø	69,85 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	2.3/4-10 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró