

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:  
13/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 13/16-12
GTIN	4062406037475
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 20,638 mm  
Teljes hossz L: 140 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Szár négyszög □: 14,5 mm  
Magfurat Ø: 18,6 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	12
Menet Ø	20,638 mm
Menetmélység	41,3 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	140 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Szár négyszög □	14,5 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	18,6 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	13/16-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró