

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.3/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 3.3/4-10
GTIN	4062406054069
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 10
Menet Ø: 95,25 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 93 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	142,88 mm
Menet Ø	95,25 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	44 mm
Forgácshornok száma	10
Menetemelkedés	2,54 mm
Szár Ø D _s	56 mm

Menet / coll	10
Vágóélek száma Z	10
Magfurat Ø	93 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	3.3/4-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró