

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/4-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.1/4-18
GTIN	4062406055615
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 18
Menet Ø: 57,15 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 45 mm
Szár négyszög □: 35 mm
Magfurat Ø: 55,75 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	85,73 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menet Ø	57,15 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Vágóélek száma Z	6
Szerszámanyag	HSS
Magfurat Ø	55,75 mm
Menet / coll	18

Forgácshornyok száma	6
Szár Ø D _s	45 mm
Szár négyszög □	35 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	2.1/4-18 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró