

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.7/16-18
GTIN	4062406038106
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 36,512 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Szár négyszög □: 22 mm  
Magfurat Ø: 35,3 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	73 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,411 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menet / coll	18
Szabvány	DIN 376

Menet Ø	36,512 mm
Szár négyszög □	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Magfurat Ø	35,3 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1.7/16-18 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró