

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.1/2-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 4.1/2-10
GTIN	4062406054298
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 10  
Menet Ø: 114,3 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 112 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS
Teljes hossz L	180 mm
Forgácshornok száma	12
Menet / coll	10
Vágóélek száma Z	12
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Menetemelkedés	2,54 mm

Szár négyszög □	44 mm
Menet Ø	114,3 mm
Magfurat Ø	112 mm
Menetmélység	171,45 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	4.1/2-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró