

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 2-20
GTIN	4062406036409
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 50,8 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 49,58 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	250 mm
Magfurat Ø	49,58 mm
Forgácshornok száma	4
Menet Ø	50,8 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,27 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	40 mm

Szár négyszög □	32 mm
Menet / coll	20
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	101,6 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró