

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.13/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.13/16-16
GTIN	4062406036263
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 46,037 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 44,5 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	44,5 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	250 mm
Menet / coll	16
Menetmélység	92 mm
Vágóélek száma Z	4

Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	29 mm
Forgácshornok száma	4
Menet Ø	46,037 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.13/16-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró