

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/8-7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.1/8-7
GTIN	4062406035587
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 7

Menet Ø: 28,575 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 24,87 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	24,87 mm
Menet / coll	7
Teljes hossz L	180 mm
Szár négyszög □	18 mm
Menet Ø	28,575 mm

Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	3,629 mm
Menetmélység	57,15 mm
Szár Ø D _s	22 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1.1/8-7 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró