

Garant**CDCT S40101, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Árucikk kategória	21I

Leírás

CDCT S40101 HU7310 Minőség: HU7310
Forgácstörő: AF
Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,75 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 300 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,1 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	AF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 300 m/min

Minőség	HU7310
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,75 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CDCT S40101
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz