

Garant**GCCT 060202, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Árucikk kategória	211

Leírás

GCCT 060202 HU7310 Minőség: HU7310

Forgácstörő: AF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,6 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 300 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	AF
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,6 mm
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Minőség	HU7310

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 300 m/min
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	GCCT 060202
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz