

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/2-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1/2-12
GTIN	4062406037178
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 12,7 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 11 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 10,75 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	25,4 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	2,117 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	12
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm

Magfurat Ø	10,75 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	11 mm
Menet Ø	12,7 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1/2-12 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró