

Garant**GCCT 060202, Minőség: HB7125-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 268590 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406057671 |
| Árucikk kategória | 211 |

Leírás

GCCT 060202 HB7125-1 Minőség: HB7125-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,35 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,23 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 140 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Fő felhasználás | M |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Minőség | HB7125-1 |
| Forgácstörő | VS |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Előtolás f | 0,05 - 0,23 mm/ford, |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 140 m/min |
| Szerszámanyag | HM |
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 0,35 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Váltólapka ISO kód | GCCT 060202 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |