

Garant**GCCT 060202, Minőség: HB7035**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Árucikk kategória	211

Leírás

GCCT 060202 HB7035 Minőség: HB7035

Forgácstörő: SF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,35 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 150 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 150 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 150 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Mellékfelhasználás	K
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 150 m/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,35 mm

Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB7035
Forgácstörő	SF
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	GCCT 060202
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz