

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.1/8-18
GTIN	4062406037765
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 28,575 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 27,35 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	27,35 mm
Menetmélység	57,15 mm
Szár négyszög □	18 mm
Teljes hossz L	180 mm

Szár Ø D _s	22 mm
Menet Ø	28,575 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menet / coll	18
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1.1/8-18 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró