

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1-24
GTIN	4062406037611
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24,5 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	76,2 mm
Magfurat Ø	24,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,058 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	25,4 mm
Szár Ø D _s	20 mm

Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	160 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	24
Szár négyszög □	16 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1-24 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró