

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/8-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.3/8-10
GTIN	4062406038069
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 34,925 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 32,6 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	34,925 mm
Szár négyszög □	22 mm
Menet / coll	10
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	32,6 mm
Menetmélység	69,85 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	2,54 mm

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Szár $\varnothing D_s$	28 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.3/8-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró