

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:
15/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 15/16-20
GTIN	4062406037574
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 23,812 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 22,7 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	23,812 mm
Magfurat Ø	22,7 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	47,64 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szabvány	DIN 376

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,27 mm
Szár $\varnothing D_s$	18 mm
Menet / coll	20
Teljes hossz L	160 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	15/16-20 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró