

**Garant****CCGT 030102, Minőség: HU7315-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Árucikk kategória	211

## Leírás

CCGT 030102 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 600 m/min
Előtolás $f$	0,03 - 0,1 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm

Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AF
Minőség	HU7315-1
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,05 - 0,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCGT 030102
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz