

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:  
11/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 11/16-12
GTIN	4062406037369
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 17,462 mm  
Teljes hossz L: 125 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Szár négyszög □: 11 mm  
Magfurat Ø: 15,5 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	2,117 mm
Menet / coll	12
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Magfurat Ø	15,5 mm

Szár négyszög □	11 mm
Menet Ø	17,462 mm
Menetmélység	34,92 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	125 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	11/16-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró