

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/10mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Árucikk kategória	210

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű és lágyan forgácsoló nagy előtolású maró.
Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően..
Közepes simításhoz is alkalmazható.
Költséghatékony az 5 élű váltólapkának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	2,2 mm
Vágóélek száma Z	10
Sorozat	Hi5
Hozzávaló váltólapka	POMX 10T5..
Váltólapka csavar készlet	219889 (20IP; 5,7 Nm)

Ø D ₃	105,85 mm
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Vágóél Ø D _c	125 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7