

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 5/8-16
GTIN	4062406037291
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 16
Menet Ø: 15,88 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 12 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 14,4 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	14,4 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	110 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	16

Menet Ø	15,88 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	9 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menetmélység	47,64 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	5/8-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró