


**Garant****CNMG 120416, Minőség: HB7210-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120416 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmElőtolás  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 450 m/min

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 450 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM

Forgácstörő	GM
Minőség	HB7210-1
Fő felhasználás	K
Előtolás f	0,3 - 0,7 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz