

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.3/8-12
GTIN	4062406038052
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 34,925 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 32,75 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	2,117 mm
Menetmélység	69,85 mm
Teljes hossz L	200 mm
Magfurat Ø	32,75 mm
Menet / coll	12
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	28 mm
Vágóélek száma Z	4

Szár négyszög □	22 mm
Menet Ø	34,925 mm
Forgácshornyok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	1.3/8-12 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró