


**Garant****SNMG 120408, Minőség: HB7210-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 120408 HB7210-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: HB7210-1  
Forgácstörő: GM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 450 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 450 m/min
Fő felhasználás	K
Forgácstörő	GM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás $f$	0,3 - 0,7 mm/ford,

Szerszámanyag	HM
Sarokrídusz	0,8 mm
Minőség	HB7210-1
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz