

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 3/4-10
GTIN	4062406037444
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 10
Menet Ø: 19,05 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 16,46 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	16,46 mm
Menet Ø	19,05 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	125 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	14 mm

Szár négyszög □	11 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	57,15 mm
Menetemelkedés	2,54 mm
Menet / coll	10
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	3/4-10 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró