


Garant**SNMA 120412, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251228 HB7210-1
GTIN	4062406059071
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMA 120412 HB7210-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7210-1
Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mm
Előtolás f : 0,3 - 0,7 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	K
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,4 - 6,5 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	HB7210-1

Előtolás f	0,3 - 0,7 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	SNMA 120412
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz