

Garant**TNMA 160408, Típus: HB7210-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251546 HB7210-1
GTIN	4062406059125
Árucikk kategória	21G

Leírás

TNMA 160408 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mmElőtolás f : 0,3 - 0,7 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Fő felhasználás	K
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,3 - 0,7 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7210-1
Fogásmélység a_p	0,4 - 6,5 mm

Sarokrídusz	0,8 mm
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz