

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.3-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.3-56
GTIN	4062406000189
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 56
Menet Ø: 2,52 mm
Teljes hossz L: 50 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 2,15 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,454 mm
Szabvány	DIN 371
Magfurat Ø	2,15 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menet Ø	2,52 mm

Menet / coll	56
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D _s	2,8 mm
Menetmélység	7,56 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	3-56 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró