


Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	K
Minőség	HB7210-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácstörő	GM

Szerszámananyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz