

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:
1.5/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.5/16-20
GTIN	4062406037963
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 33,338 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 32,15 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	28 mm
Menet / coll	20
Szár négyszög □	22 mm
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	66,69 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,27 mm

Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	33,338 mm
Magfurat Ø	32,15 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	200 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/16-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró