

Garant**DC.T 070204, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HB7210-1 Minőség: HB7210-1
Forgácstörő: GM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	K
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Forgácstörő	GM

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Minőség	HB7210-1
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz