

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 7/8-9
GTIN	4062406035327
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 9

Menet Ø: 22,225 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 19,34 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	14,5 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	22,225 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	9
Menetmélység	66,69 mm
Magfurat Ø	19,34 mm

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	2,822 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	7/8-9 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró