


**Garant****SC.T 120408, Minőség: HB7210-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SC.T 120408 HB7210-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ford,

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	K
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	GM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 450 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Sarokrídus	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Minőség	HB7210-1
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz