

**CNMG 160612, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 160612 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PH

Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Forgácstörő	PH
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Minőség	CA025P
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz