

**Nagy előtolású maró MFH mini, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Árucikk kategória	250

Leírás

Nagy előtolású maró MFH mini 52/5 mmbelső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 5

Ø D₃: 45 mm

Maximális fogásmélység a_{p max}: 1 mm

Teljes hossz L_{ges}: 40 mm

Felfogó furat Ø: 22 mm

Interpolációs marás Ø D_{min}: 97 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	43,3 mm
belső hűtés	igen
Vágóél Ø D _c	52 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	1 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,4 fok
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	5
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	97 mm
$\varnothing D_3$	45 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------