

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.1-72****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.1-72
GTIN	4062406000141
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 72
Menet Ø: 1,85 mm
Teljes hossz L: 45 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 1,55 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	1,85 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Menet / coll	72
Vágóélek száma Z	2
Magfurat Ø	1,55 mm
Szabvány	DIN 371

Forgácshornyok száma	2
Teljes hossz L	45 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetemelkedés	0,353 mm
Menetmélység	5,55 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1-72 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró