

**CNMM 190612, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMM 190612 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: PX
Fogásmélység a_p : 1 - 11 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Minőség	CA025P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	PX
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMM 190612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz