

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:
NO.12-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 NO.12-36
GTIN	4062406036720
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 36

Menet Ø: 5,49 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,8 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,706 mm
Menetmélység	16,47 mm
Menet Ø	5,49 mm
Teljes hossz L	80 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	4,8 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menet / coll	36
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	12-36 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró