

**CNMM 160616, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMM 160616 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: PX
Fogásmélység a_p : 1 - 11 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PX
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Minőség	CA025P
Sarokrádiusz	1,6 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMM 160616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz